

MANUAL DE UTILIZARE

MEG 25

Megafon/Portavoce



PROEL
TECHNOLOGY AS ART



Descriere

Sistem de amplificare vocal, portabil, extrem de eficient, usor si de dimensiuni reduse avand o putere de 25 W reali. Este prevazut cu microfon detasabil si acopera o raza de cca 2 km (in spatiu deschis). Este fabricat din materiale de calitate (metal si ABS) ce confera produsului rezistenta mare in timp atat la socuri mecanice cat si la conditiile meteo extreme.

Produsul este compatibil cu standardele CE.

Atentionari



- Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu desfaceti aparatul, daca nu sunteti specialist.
- Pentru a preveni defectarea aparatului, nu il expuneti direct in apa sau umezeala.

- Inainte de instalarea dispozitivului, cititi cu atentie instructiunile de operare si pastrati-le pentru consultari ulterioare.
- Atentie: instalarea necorespunzatoare poate defecta aparatul.
- Folosirea aparatului fara respectarea specificatiilor tehnice poate dauna performantelor acestuia.
- Cand aparatul este folosit in preajma copiilor, acestia necesita supraveghere atenta.
- Protejati aparatul de factorii de mediu extremi si de umezeala//apa.
- Nu apropiati aparatul prea mult de surse de caldura (tip radiator).
- Nu turnati lichide in aparat.
- Nu folositi solventi (petrol, alcool, alte substante volatile) pentru a curata aparatul.
- Nu reparati unitatea daca nu sunteti specialist, apelati la furnizorul dvs pentru acest serviciu.
- Acest produs genereaza o presiune sonora ce poate cauza auzului. Nu folosit la volum maxim pentru o perioada de timp indelungata.

Instructiuni de operare

1. Indreptati portavocea catre obiectiv si apropiati-o de buze. Apasati butonul PRESS TO TALK de pe maner si vorbiti clar.
2. Ajustati volumul sonor de la butonul situat pe manerul megafonului, in partea din spate.

Instalarea bateriilor/acumulatorilor

1. Rotiti in sens opus acelor de ceas partea de sus a megafonului pentru a deschide compartimentul pentru baterii.
2. Scoateti cei doi suportii pentru baterii.
3. Introduceti 4 X "C" baterii in fiecare suport si asigurati-va ca respectati polaritatea corecta.
4. Reintroduceti cei doi suportii cu baterii in aparat.
5. Apasati usor si inchideti compartimentul pentru baterii.

Atentionari



- Asigurati-va ca ati asezat bateriile corect (respectati polaritatea);
- Daca nu folositi aparatul o perioada lunga, scoateti bateriile;
- Inlocuiti regulat bateriile, pentru a asigura nivelul optim de sunet.

Specificatii tehnice

Raza de actiune	0.8-2 km, in functie de conditiile de operare
Putere totala	25 W
Alimentare	8 X tip "C" (baterii/acumulatori neincluse)
Greutate	0.9 kg (fara baterii)
Dimensiuni	Ø 230mm x L 350mm
Autonomie:	cca 15 ore

AMRO ELECTRONIC GRUP SRL

Bdul Sincai gheorghe, Nr. 2, Sector 3, Bucuresti

Tel: 021 330 3669

021 331 78 46

0747 010 405

Email: amro@amro.ro

Website: <http://www.amro.ro/>